



Магистральный фильтр ОМІ CF 0190



AV-TEH.RU
8(495)255-27-20

Производительность, л/мин	19 000
Степень очистки	Уголь
Сменный картридж	F 0190 CF
Остаточное содержание масла, мг/м3	0.003
Давление, бар	16.0
Соединение, Ø	2 1/2"
Длина, мм	165
Ширина, мм	165
Высота, мм	675
Вес, кг	4.8
Артикул	04A.1140.C

Цена: по запросу

В промышленных установках применяются такие процессы, которые, помимо очистки воздуха от масел, требуют удаления из него масляных паров и запахов. Для этой цели используется фильтр на активированном угле, который адсорбирует запахи и пары, оставшиеся после удаления масла, и удерживает их на поверхности частиц активированного угля. Вследствие этого перед фильтрами типа CF необходимо устанавливать фильтры типа PF и HF. Фильтрующий патрон этого фильтра содержит толстый слой активированного угля, покрытый волокнистым материалом, удерживаемым внутренней и внешней стенками из нержавеющей стали.

Фильтры серии CF применяются в фармацевтической, пищевой промышленности, для специального оборудования и систем для дыхания.

Дополнительно (по заказу) фильтры могут поставляться с дифференциальным манометром и устройствами электронного слива конденсата.

Все фильтры проходят контрольные испытания на заводе изготовителя

Регламентное техническое обслуживание

Ежедневное. (для фильтров с ручным сливом конденсата). Проверьте и по необходимости слейте накопившийся конденсат.

Еженедельное. (для фильтров снабженных дифференциальным манометром или индикатором).

Проверить состояние манометра или индикатора и если стрелка на манометре или указатель на индикаторе перешла в красную зону необходимо провести замену фильтрующего элемента.

Каждые 4000 часов (1000 для серии CF). необходимо произвести замену фильтрующего элемента